

品番 : EA819AX-11

品名 : 100mm/M10 サイザルバフ



販売価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
カタログ価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		



鏡面加工の中仕上げ用

#### 仕様

メーカー	柳瀬(YANASE)	型番	GPS100SD
用途	鏡面加工の中仕上げに	サイズ	Φ100×25(厚)mm×M10(P1.5)
最大回転数	8,000rpm	付属品	アーバー、研磨剤(青棒)

美しい研磨面が自慢!

サイザル麻の素材繊維を活かし、鏡面仕上げの前行程に適します。熱放散性にも優れています。

電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。

※ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.