

品番 : EA819AX-12

品名 : 100mm/M10 コットンバフ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,030円(税抜) / 6,633円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,030円(税抜) / 6,633円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/15 01:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1018ページ | | |



鏡面加工の細仕上げ

仕様

| | | | |
|-------|--------------|-----|------------------------|
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | GPS100CD |
| 用途 | 鏡面加工の細仕上げ | サイズ | Φ100×25(厚)mm×M10(P1.5) |
| 最大回転数 | 8,000rpm | 重量 | 124g |
| 付属品 | アーバー、研磨剤(青棒) | | |

コットンを使用の為、最高の仕上り面です

電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。

※ご使用にあたっては研磨剤(青棒・白棒)を使用して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.