

品番：EA819AX-12

品名：100mm/M10 コットンバフ



販売価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
カタログ価格	6,030円(税抜) / 6,633円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



鏡面加工の細仕上げ

仕様

メーカー	柳瀬(YANASE)	型番	GPS100CD
用途	鏡面加工の細仕上げ	サイズ	φ100×25(厚)mm×M10(P1.5)
最大回転数	8,000rpm	重量	124g
付属品	アーバー、研磨剤(青棒)		

コットンを使用の為、最高の仕上り面です

電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。

※ご使用にあたっては研磨剤(青棒・白棒)を使用して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.