

品番：EA819AX-13

品名：100mm/M10 フェルトバフ



販売価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
カタログ価格	5,210円(税抜) / 5,731円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



鏡面加工の研磨・ふき取り用

仕様

メーカー	柳瀬(YANASE)	型番	GPS100FS
用途	鏡面加工の研磨・拭き取り用	サイズ	φ100×25(厚)mm×M10(P1.5)
最大回転数	8,000rpm	硬さ	ソフト
重量	100g	付属品	アーバー、研磨剤(青棒)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。

電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。

※ご使用にあたっては研磨剤(青棒・白棒)を使用して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.