

品番：EA819AX-14

品名：100mm/M10 フェルトバフ(フラップ° 型)



販売価格	6,940円(税抜)／7,634円(税込)		
カタログ価格	6,940円(税抜)／7,634円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 02:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



鏡面加工の良き相棒に！

仕様

メーカー	柳瀬 (YANASE)	型番	GPS100FF
用途	鏡面加工に	サイズ	φ100×25(厚)mm×M10(P1.5)
最大回転数	8,000rpm	重量	117g
付属品	アーバー、研磨剤(青棒)		
フラップ構造により曲面にもフィットします。			
電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単に作業できます。			
空冷効果、バツグン。			
※ご使用にあたっては研磨剤(青棒・白棒)を使用して下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.