

品番：EA819AX-24

品名：100mm/M10/#600 ヘアライン研磨ホイール



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/04/30 20:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1018ページ		

ソフトに表面を研磨します

仕様

メーカー	柳瀬(YANASE)	型番	GPS100N-600
用途	・木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工 ・木工、塗面の仕上げに ・サテン仕上げに	粒度	#600
サイズ	φ100×25(厚)mm×M10(P1.5)	最大回転数	8,000rpm
重量	73g	付属品	φ6mm軸アーバー

ソフトに表面を研磨します。

電動グラインダーやストレートグラインダーで簡単作業

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.