


品番：EA819AY-41

品名：25x25mm/#120 軸付ホイール



販売価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜) / 1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/04/04 01:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0940ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	CNSU
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	・溶接作業の前後処理に ・アルミダイキャスト狭所バリ取り ・狭所の付着物、酸化被膜、塗膜剥離 ・鋼管内径部の表面処理に
粒度	#120	砥粒	シリコンカーバイド
グレード	XCS	外径	25mm
厚み	25mm	軸径	6mm
最大回転数	20,000rpm	適応ツール	ストレート6mmコレットチャックグラインダー
色	黒	重量	40g

柔軟性に富み、研磨力に優れています。

作業をスピーディーに、安全に行えます。

目づまりがなく、ワイヤーブラシのようにワイヤーの飛散する危険や金属を削りすぎる心配がありません。

超音波の装置で、欠陥や劣化の状況を調べる検査前の管表面材のはがしに。
母材はそのままに表面だけをきれいに研磨します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.