


品番：EA819BF-5

品名：25x38mm/6mm軸 ピンク砥石



販売価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
カタログ価格	560円(税抜) / 616円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/03/17 10:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0940ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	CA6308
最大回転数	19,000rpm	砥粒	淡紅色アルミナ質研磨剤
粒度	#120	軸径	φ6.0mm
直径	25mm	高さ	38mm
全長	76mm	適合素材	合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼
入数	1本		

酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶

高い靱性と破砕性を持ち併せています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.