


品番：EA819BF-5

品名：25x38mm/6mm軸 ピンク砥石



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| カタログ価格 | 560円(税抜) / 616円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/07/05 06:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0940ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------|------|------------------|
| メーカー | ミニター | 型番 | CA6308 |
| 最大回転数 | 19,000rpm | 砥粒 | 淡紅色アルミナ質研磨剤 |
| 粒度 | #120 | 軸径 | φ6.0mm |
| 直径 | 25mm | 高さ | 38mm |
| 全長 | 76mm | 適合素材 | 合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼 |
| 入数 | 1本 | | |

酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶

高い靱性と破砕性を持ち併せています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.