

品番：EA819BK-16

品名：25x10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンス製)



販売価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
カタログ価格	1,860円(税抜) / 2,046円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/01 04:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0980ページ		



#### 仕様

ブラシ径	10mm	線径	0.3mm
毛丈	25mm	最大回転数	3,000rpm
軸径	6mm	材質	ステンレス(SUS304)
全長	70mm	用途	隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。

半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。

耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。

研磨後に錆を生じない。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.