

品番 : EA819BK-17

品名 : 25x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/05/01 05:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0980ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------|-------|-------------------------|
| ブラシ径 | 15mm | 線径 | 0.3mm |
| 毛丈 | 25mm | 最大回転数 | 3,000rpm |
| 軸径 | 6mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 全長 | 70mm | 用途 | 隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。 |

半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。

耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。

研磨後に錆を生じない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.