

品番：EA819BK-20

品名：20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2024/04/29 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1033ページ		



品番	EA819BK-20	品名	20x15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール)
直径	20mm	線径	0.3mm
毛丈	15mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6mm	全長	65mm
材質	スチール		

仕様

直径	20mm	線径	0.3mm
毛丈	15mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6mm	全長	65mm
材質	スチール		

円形内径、底部等の研磨に最適

狭所タイプ

金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。

毛先のひろがりがほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。

素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.