

品番：EA819BK-30

品名：30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール製)



販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 137 (2024/05/16 01:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1033ページ		



品番	EA819BK-30	名称	30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(スチール製)
規格		材質	スチール
寸法	30x25x6.0mm	線径	0.3mm
重量		最大回転数	2,000rpm
全長	65mm	軸径	6.0mm
毛丈	25mm	用途	円形内径、底部等の研磨に最適
軸径	6.0mm	特徴	金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。毛先のひろがりほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。

#### 仕様

直径	30mm	線径	0.3mm
毛丈	25mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6.0mm	全長	65mm
材質	スチール		

円形内径、底部等の研磨に最適

狭所タイプ

金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。

毛先のひろがりほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。

素材を冷間引線加工により硬度を出した硬鋼線(波打加工をして使用)です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.