

品番：EA819BK-30B

品名：30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(真鍮製)



販売価格	2,620円(税抜)／2,882円(税込)		
カタログ価格	2,620円(税抜)／2,882円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/04 18:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1019ページ		



品番	EA819BK-30B	名称	30x25mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(真鍮製)
規格	30x25mm/6.0mm軸	材質	真鍮
線径	0.3mm	最大回転数	2,000rpm
全長	65mm	用途	円形内径、底部等の研磨に最適
特徴	金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。 毛先のひろがりほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。 金属線の中で毛腰が柔らかいです。		

仕様

直径	30mm	線径	0.3mm
毛丈	25mm	最大回転数	2,000rpm
軸径	6.0mm	全長	65mm
材質	真鍮		

円形内径、底部等の研磨に最適
金属の持つ腰の強さや直線性を利用して底・溝・角部をブラッシングできます。
毛先のひろがりほとんど無く、底みがき用ブラシとして力強く磨けるのが特徴です。
金属線の中で毛腰が柔らかいです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.