

品番：EA819BP-21

品名：76mm/6.35mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)



販売価格	8,370円(税抜)／9,207円(税込)		
カタログ価格	8,370円(税抜)／9,207円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/05/10 01:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1035ページ		



仕様

外径(mm)	76	線径(mm)	0.3
幅(mm)	12.7	最大回転数(rpm)	20,000
軸径	6.35mm	材質	真鍮
トリム長	25.4mm		
真鍮、アルミニウム、青銅、銅、高ニッケル合金、インコネル、ピューター、プラチナ、銀、ステンレス鋼、チタン、工具鋼の洗浄およびバリ取りなどに			
6.35mmの軸(1/4”)はCNC、フライス盤、自動機、ダイグラインダー、ドリル、ボール盤、直角ダイグラインダー、ストレートグラインダーで使用できます。			
P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ			
適応ツール	電動ドライバー		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.