

品番 : EA819BT-116

品名 : 32x50mm 6角軸 ワイヤーブラシ(真鍮線)



販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 02:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1021ページ		



ダブルスパイラル

仕様

メーカー	フタバ(FBK)	用途	微細研磨・狭い所のバリ取り・サビ落とし・クリーニングなどに
軸径	1/4"(6.35mm)	ブラシ材質	真鍮
ブラシ長	50mm	外径	32mm
線径	0.15mm	最大回転数	1,500rpm

特に内面部分の研磨・バリ取りに最適です。
必ず右回転でご使用ください。

インパクトドライバーにも使用可

グラインダー(電動・空気工具)用

ダブルスパイラル仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.