

品番：EA819BT-333

品名：100mm 六角軸 ワイヤーブラシ(平型/真鍮線)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,960円(税抜) / 3,256円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,960円(税抜) / 3,256円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/04/29 14:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0982ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                |              |        |                                  |
|--------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|
| 六角シャंक                         | 6.35mm(1/4") | ブラシサイズ | 外径:100mm<br>線径:0.13mm<br>厚み:12mm |
| 毛丈                             | 25mm         | 毛材質    | 真鍮線                              |
| 最大回転数                          | 12,000rpm    |        |                                  |
| 素材のサビ落とし・曲面研磨、油膜処理作業に          |              |        |                                  |
| 電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト用   |              |        |                                  |
| 鋼線に比べ腰が柔らかい真鍮線で、素材を傷つけず研磨できます。 |              |        |                                  |
| 金属・ペンキ・木材・石材のハードな研磨、研削に        |              |        |                                  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.