


品番 : EA819BZ-23

品名 : #240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 11:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0981ページ		



品番	EA819BZ-23	名称	#240/65mm/6mm軸 砥粒付ブラシ(平型)
規格		材質	ナイロン
寸法		外径	65mm
		軸径	6.0mm
		軸長	35mm
		線径	1.2mm
		毛丈	10mm
		最大回転数	3,000rpm
		粒度	#240
		特徴	凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。
		用途	乾式でも湿式でも使用できます。
		砥粒	C砥粒

仕様

粒度	#240	外径	65mm
線径	1.2mm	毛丈	10mm
最大回転数	3,000rpm	軸径	6.0mm
材質	ナイロン	軸長	35mm

凹凸面や曲面に対し柔軟性があり、当りはソフトです。

乾式でも湿式でも使用できます。

C砥粒

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.