


品番：EA819DA-12

品名：4.7x12.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,230円(税抜) / 2,453円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,230円(税抜) / 2,453円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2026/06/13 15:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0920ページ | | |



仕様


| | | | |
|-------|----------|-------|----------|
| メーカー | ナカニシ | 型番 | 12345 |
| 軸径 | φ3mm | 全長 | 50mm |
| 刃径×刃長 | 4.7×12mm | 最大回転数 | 88000rpm |
| 粒度 | #100 | 入数 | 1本 |

精密研削から外径研削粗加工まで高い研削性と耐久性を発揮

切れ味が良いので乾式切削でも切削焼けや熱による歪み最小限に抑えることができます

ダイヤモンドは硬くて脆い材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等)に適しています

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA819DG-8 コメント 4.8x11mm |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.