

品番：EA819DB-1

品名：22x0.1mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/09/14 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0956ページ		



仕様

メーカー	ナカニシ	型番	14059
軸径	3.0mm	直径	22mm
厚さ	0.1mm	粒度	#320
粒径	53μm以下	最大回転数	15000rpm
入数	1個		

ダイヤモンド外周電着タイプ

ダイヤモンド砥粒を使用し、最新の電着技術により強固に砥粒を保持していますので、耐久性も優れています

乾式使用も可能ですが、湿式であれば更に製品寿命を延ばすことができます

ダイヤモンドは硬くて脆い材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン等)に適しています

代替品

	品番 EA819DE-11 コメント 20×0.4mm
---	--------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.