



品番 : EA819DE-33

品名 : 22x0.17mm ダイヤモンドカッター(3mm軸)



販売価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
カタログ価格	6,800円(税抜) / 7,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/07/05 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0921ページ		



仕様

直径	22mm	ダイヤモンド	両面
粒度	#270/325	軸径	3mm
厚さ(mm)	0.17		
電着ダイヤモンド砥粒付			
大変切れ味が良く長持ちします。			
金属や複合材(GFRP/CFRP)の形状出しに最適です。			
両面タイプは両側にダイヤモンドが付いており切断面に傷が付きませんが、早く切断することが可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.