

品番 : EA819DG-22


品名 : 6.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



販売価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
カタログ価格	5,510円(税抜) / 6,061円(税込)		
在庫数	最新在庫: 39 (2026/06/21 03:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0919ページ		



EA819DG-22	
品名	6.0x6.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
品番	EA819DG-22
規格	6.0x6.0x55mm
軸径	3mm
刃径	6.0mm
刃長	55mm
全長	55mm
粒度	電着#50
砥粒	ダイヤモンドD427
コーティング	V.B.(焼結)方式によるコーティング
用途	ファイバーガラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に
特長	焼結ダイヤにより長寿命



#### 仕様

刃径×刃長	φ6.0×6.0mm	全長	55mm
軸径	3mm	粒度	電着#50
砥粒	ダイヤモンドD427 V.B.(焼結)方式によるコーティング	ブランク材	クロムモリブデン鋼
用途	ファイバーガラス、セラミックタイル、硬質プラスターボードの加工に	特長	焼結ダイヤにより長寿命
焼結タイプ			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.