

品番 : EA819DG-66

品名 : φ3.5mm/45mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)



販売価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
カタログ価格	3,240円(税抜) / 3,564円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/22 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



電着式 砥石の寸法表			
品番	刃径	軸径	全長
61	φ3.5	φ3.0	45
62	φ3.5	φ3.0	45
63	φ3.5	φ3.0	45
64	φ3.5	φ3.0	45
65	φ3.5	φ3.0	45
66	φ3.5	φ3.0	45
67	φ3.5	φ3.0	45
68	φ3.5	φ3.0	45
69	φ3.5	φ3.0	45

仕様

刃径	3.5mm	全長	45mm
軸径	3mm	砥粒	ダイヤモンド
粒度	#140	刃形状	ボール
電着タイプ			
ダイヤモンドパウダー付			
切れ味がよく長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.