

品番：EA819DH-104

品名：φ2.5x55mm/ 6° ダイヤモンドバ- (テ-パ- /3mm軸)



販売価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜) / 6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/22 15:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



電着タイプダイヤモンドバ-			
品番	先端径	刃径	軸径
101	0.4mm	2.5mm	3mm
102	0.4mm	2.5mm	3mm
103	0.4mm	2.5mm	3mm
104	0.4mm	2.5mm	3mm

仕様

先端径	0.4mm	刃径	2.5mm
刃長	20mm	全長	55mm
先端角	6°	軸径	3mm
砥粒	ダイヤモンドD126(#140)	材質	クロムモルブデン鋼
電着タイプ			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.