

品番：EA819DH-111

品名：φ4.0x60mm/13° ダイヤモンドバ- (テ-ハ- /6mm軸)



販売価格	6,140円(税抜) / 6,754円(税込)		
カタログ価格	6,140円(税抜) / 6,754円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/22 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		



品番		名称	
111	φ4.0x60mm/13° ダイヤモンドバ- (テ-ハ- /6mm軸)	112	φ4.0x60mm/13° ダイヤモンドバ- (テ-ハ- /6mm軸)

仕様

刃径	4mm	刃長	20mm
全長	60mm	先端角度	13°
軸径	6mm	先端径	0.45mm
材質	クロムモルブデン鋼	砥粒	ダイヤモンドD126(#120/140)
電着タイプ			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.