


品番 : EA819DL-12

品名 : 8x10x60mm ダイヤモンドバー(6mm軸)



販売価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
カタログ価格	7,340円(税抜) / 8,074円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/21 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		



焼結ダイヤにより長寿命

仕様

刃径	8mm	刃長	10mm
全長	60mm	軸径	6.0mm
砥粒	ダイヤモンドパウダーD427	粒度	#50
材質	ブランク材(台金):クロムモリブデン		
焼結タイプ			
ファイバークラスの加工に最適			
V.B.(焼結)方式によるコーティング			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.