

品番：EA819DL-37


品名：10x19x65mm ダイヤモンドバー(6mm軸)



販売価格	6,580円(税抜)／7,238円(税込)		
カタログ価格	6,580円(税抜)／7,238円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/18 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		



電着タイプ 電着タイプ 電着タイプ	
品名	ダイヤモンドバー
品番	EA819DL-37
材質	クロムモリブデン鋼
軸径	6.0mm
刃径	10.0mm
全長	65.0mm
砥粒	ダイヤモンドパウダー(D126)
粒度	#140
電着タイプ	電着タイプ



仕様

刃径	10mm	刃長	19mm
全長	65mm	軸径	6.0mm
砥粒	ダイヤモンドパウダー(D126)	粒度	#140
ブランク材	クロムモリブデン鋼		
電着タイプ			
切れ味が良く、ダイヤが長持ちします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.