



品番：EA819DL-67

品名：φ8.0mm/90° ダイヤモンドバー(傘型/6mm軸)



販売価格	6,050円(税抜) / 6,655円(税込)		
カタログ価格	6,050円(税抜) / 6,655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/02 13:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0938ページ		




電着タイプ 切削加工用	
品名	ダイヤモンドバー
品番	EA819DL-67
刃径	φ8.0mm
軸径	φ6.0mm
全長	60mm
先端角	90°
粒度	#140
電着タイプ	電着タイプ
材質	超硬合金
用途	切削加工
備考	

仕様

形状	傘型	刃径	8mm
刃長	4mm	全長	60mm
先端角	90°	軸径	6mm
粒度	#140		
電着タイプ			
ダイヤモンドパウダー付			
切れ味が良く、ダイヤモンドが長持ちします。			

代替品

	品番 EA819DL-53 コメント φ10mm/90°
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.