

品番：EA819DN-1

品名：1.0mm/R0.5/40mm ダイヤモンドバー(3mm軸)



販売価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
カタログ価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/05 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



#### 仕様

メーカー	アイゼン	型番	IMD-0.5
用途	超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に	外径	1mm
R	0.5mm	刃長	3mm
シャンク径	3mm	全長	40mm
耐熱温度	800℃	母材材質	焼入れ鋼
砥粒	ダイヤモンド	粒度	#200
被削材	超硬合金、セラミックス、石材、ガラス サーメット、MMC、シリコン、磁石		

#### R加工ツール

グライディングセンタ・マシニングセンタ用

鉄系金属への使用は不可

#### 【注意】

- ・熱に弱いので乾式での使用は不可
- ・約600℃を超えるとダイヤが炭化します。
- ・切削油を使用してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.