

品番：EA819DN-9

品名：φ6.0/90°/70mm ダイヤモンドバー-(傘型/3mm軸)



販売価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/05 07:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0920ページ		



仕様

メーカー	アイゼン	型番	IVD-6.9
用途	超硬合金、セラミックスなどの難削材や溝加工、コーナーのR加工に	外径	6mm
R	90°	シャンク径	3mm
全長	70mm	耐熱温度	800℃
母材材質	SK材	砥粒	ダイヤモンド
粒度	#120	被削材	超硬合金、セラミックス、石材、ガラス サーメット、MMC、シリコン、磁石

面取りツール

グライディングセンタ・マシニングセンタ用

鉄系金属への使用は不可

【注意】

- ・熱に弱いので乾式での使用は不可
- ・約600℃を超えるとダイヤが炭化します。
- ・切削油を使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

