

品番：EA819DV-12

品名：φ12x75mm/#100 ダイヤモンドホールカッター(6mm軸)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,260円(税抜)／5,786円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 5,260円(税抜)／5,786円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2025/11/26 00:32現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0974ページ                       |      |   |



仕様

|                           |                |    |        |
|---------------------------|----------------|----|--------|
| 刃径                        | 12mm           | 全長 | 75mm   |
| 粒度                        | 電着#100         | 軸径 | 6mm    |
| 材質                        | クロムモリブデン鋼(焼入れ) | 砥粒 | ダイヤモンド |
| 切味がよく長持ちします。              |                |    |        |
| 切粉排出用のスリット付きで 穴あけ加工等に使用可能 |                |    |        |
| バックテーパー形状(座ぐり・スリット付)      |                |    |        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.