

品番 : EA819ED-15

品名 : 5x16mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)



販売価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
カタログ価格	605円(税抜) / 666円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/18 12:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0915ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	DB1213
最大回転数	20,000rpm	砥粒	WA
粒度	#1200	軸径	φ2.34mm
直径	5mm	高さ	16mm
全長	50mm	適合素材	ステンレス鋼、アルミニウム、合金工具鋼
硬さ	ミディアムタイプ		

研磨作業に適したゴム砥石

ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適

加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。

結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能

2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

