


品番 : EA819ED-17

品名 : 12x 2mm 軸付ゴム砥石(2.34mm軸)



販売価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
カタログ価格	320円(税抜) / 352円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/08 17:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0915ページ		



仕様

メーカー	ミニター	型番	DB1162
最大回転数	30,000rpm	砥粒	GC
粒度	#1800	軸径	φ2.34mm
直径	12mm	高さ	2mm
全長	42.5mm	適合素材	アルミニウム、合金工具鋼、ステンレス鋼
硬さ	ソフトタイプ		

研磨作業に適したゴム砥石

ワークへのなじみがよく、作業時の衝撃も吸収する働きがあり、作業が快適

加工の際、切り刃(砥粒)が適度に内部へ押し込まれるためワークに対してソフトになじみ、綺麗に仕上がります。

結合剤(ゴム)の適度な剥離作用により、細かな粒度であっても目詰まりしにくく、高能率な仕上げ加工が可能

2次バリや返りバリ、チッピングの発生がほとんどありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

