


品番：EA819EJ-14

品名：28.5x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)



販売価格	955円(税抜) / 1,051円(税込)		
カタログ価格	955円(税抜) / 1,051円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/24 20:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		

**チューブブラシのタイプについて**

**シングルねじり・シングルステム型**  
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
※ 研磨やねじ山のクリーニング等に使用できません。

**シングルねじり・ダブルステム型**  
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
※ 研磨やねじ山のクリーニング等に使用できません。

**ダブルねじり・ダブルステム型**  
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。  
※ 研磨やねじ山のクリーニング等に使用できません。

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
ブラシ材質	ハイカーボンスチール	全長	90mm
軸径	約6mm	ブラシ長	25mm
ブラシ径	29mm	適用	スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に			
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。			
電動・手動兼用			

代替品

	品番	EA819EK-14
	コメント	ステンレス

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.