


品番：EA819EJ-15

品名：31.8x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)



販売価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
カタログ価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2026/03/03 12:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。

シングルねじり・ダブルステム型
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。

ダブルねじり・ダブルステム型
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径を清掃し、細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
ブラシ材質	ハイカーボンスチール	全長	90mm
軸径	約6mm	ブラシ長	25mm
ブラシ径	32mm	適用	スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に			
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。			
電動・手動兼用			

代替品

	品番 EA819EK-15 コメント ステンレス
--	-----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.