

品番：EA819EJ-4

品名：11.1x90mm パワーブラシ(ハイカーボンスチール)



販売価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
カタログ価格	570円(税抜) / 627円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/03 12:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0983ページ		

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径が大きい。軸径が約3mm程度。軸径が大きいほど、研磨やねじ山のクリーニング等に効果的です。

シングルねじり・ダブルステム型
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径が大きい。軸径が約3mm程度。軸径が大きいほど、研磨やねじ山のクリーニング等に効果的です。

ダブルねじり・ダブルステム型
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。
一般的に円筒形の内径が大きい。軸径が約3mm程度。軸径が大きいほど、研磨やねじ山のクリーニング等に効果的です。

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
ブラシ材質	ハイカーボンスチール	全長	90mm
軸径	約3mm	ブラシ長	25mm
ブラシ径	11mm	適用	スチール、ステンレス、真鍮
管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に			
細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。			
電動・手動兼用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.