

品番 : EA819GA-142

品名 : # 80・ 5x10mm/3mm軸 軸付砥石(GC)



販売価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜) / 495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/06/21 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



仕様

直径(mm)	5	高さ(mm)	10
推奨回転数	95,500~152,800rpm	粒度	#80
軸径	3.0mm	適合材質	アルミ、マグネシウム合金、銅合金
砥粒	シリコンカーバイド	重量(g)	2.3

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.