



品番 : EA819GA-2

品名 : # 60・ 8x10mm / 3mm軸 軸付砥石(PA)



販売価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
カタログ価格	330円(税抜) / 363円(税込)		
在庫数	最新在庫: 51 (2026/06/25 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



#### 仕様


直径(mm)	8	高さ(mm)	10
推奨回転数	47,700~83,500rpm	粒度	#60
軸径	3.0mm	適合材質	スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
砥粒	アルミナ		

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

重量(g)	3.2		
-------	-----	--	--

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

#### 代替品

	品番 EA819GA-3 コメント
--	----------------------

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.