

品番 : EA819GA-435

品名 : # 60・10x10mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)



販売価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
カタログ価格	350円(税抜) / 385円(税込)		
在庫数	最新在庫: 49 (2026/06/21 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0939ページ		



#### 仕様

全長	51mm	直径(mm)	10
高さ(mm)	10	推奨回転数	38,200~66,800rpm
粒度	#60	軸径	6.0mm
重量(g)	11.0	適合材質	スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.