

品番 : EA819GA-438

品名 : # 60・10x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 500円(税抜) / 550円(税込) | | |
| カタログ価格 | 500円(税抜) / 550円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 49 (2026/06/21 12:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0939ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|------|
| 直径(mm) | 10 | 高さ(mm) | 32 |
| 推奨回転数 | 38,200~66,800rpm | 粒度 | #60 |
| 軸径 | 6.0mm | 重量(g) | 15.8 |
| 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 | | |

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.