


品番：EA819GA-45

品名：#80/100・6x6mm/3mm軸 軸付砥石(PA)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 400円(税抜) / 440円(税込) | | |
| カタログ価格 | 400円(税抜) / 440円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 56 (2026/06/25 16:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0922ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 直径(mm) | 6 | 高さ(mm) | 6 |
| 推奨回転数 | 63,700~111,400rpm | 粒度 | #80/#100 |
| 軸径 | 3.0mm | 適合材質 | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |
| 砥粒 | アルミナ | 重量(g) | 2.0 |

※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.