品番: EA819GA-5

品名:#60·10x13mm/3mm軸 軸付砥石(PA)



| 販売価格       | 330円(税抜)/363円(税込)                    |      |   |  |  |
|------------|--------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 330円(税抜)/363円(税込)                    |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>20</b> (2025/11/12 15:51現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                    | 販売単位 | 本 |  |  |
| カタログページ    | 0957ページ                              |      |   |  |  |





## 仕様

| 直径(mm)               | 10               | 高さ(mm) | 13                |  |  |
|----------------------|------------------|--------|-------------------|--|--|
| 推奨回転数                | 38,200~66,800rpm | 粒度     | #60               |  |  |
| 軸径                   | 3.0mm            | 適合材質   | スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼 |  |  |
| 砥粒                   | アルミナ             | 重量(g)  | 5.0               |  |  |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 |                  |        |                   |  |  |

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.