

品番：**EA819GA-680**

品名：# 24・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A/ソフトタイプ)



販売価格	800円 (税抜) / 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜) / 880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 46 (2026/06/21 12:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0939ページ		



仕様

直径(mm)	50	高さ(mm)	20
最大回転数(rpm)	クランプ長10mm:19,100 クランプ長15mm:19,100 クランプ長20mm:18,300	粒度	#24
軸径	6mm	砥粒	アルミナ
適合材質	合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス		
ソフトタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.