

品番：EA819GF-391

品名：[φ5mm]研磨キャップセット(3mm軸)



販売価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
カタログ価格	6,130円(税抜) / 6,743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 06:35現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0924ページ		



### 仕様

<セット内容>			
サイズ(mm)	研磨キャップ: 先端先平 φ5×10(#80)(5個入) φ5×10(#150)(5個入) φ5×10(#320)(5個入) 先端先丸 φ5×11(#80)(5個入) φ5×11(#150)(5個入) φ5×11(#320)(5個入) アーバー: 先端先平用 φ5×10 先端先丸用 φ5×11	適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
軸径	3.0mm	最大回転数(rpm)	95,000
先端	先平・先丸	ケースサイズ	205(W)×145(D)×40(H)mm
材質	研磨キャップ:アルミナ		
研磨キャップとアーバーのセット品です			
パーツケース付			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.