

品番 : EA819GF-393

品名 : [φ10mm]研磨キャップセット(3mm軸)



販売価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜) / 12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/18 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0960ページ		



仕様

<セット内容>			
サイズ(mm)	<p>研磨キャップ:</p> <p>先端先平</p> <p>φ10×15(#60)(5個入)</p> <p>φ10×15(#80)(5個入)</p> <p>φ10×15(#150)(5個入)</p> <p>φ10×15(#320)(5個入)</p> <p>先端先丸</p> <p>φ10×15(#60)(5個入)</p> <p>φ10×15(#80)(5個入)</p> <p>φ10×15(#150)(5個入)</p> <p>φ10×15(#320)(5個入)</p> <p>先端先尖</p> <p>φ10×15(#60)(5個入)</p> <p>φ10×15(#80)(5個入)</p> <p>φ10×15(#150)(5個入)</p> <p>φ10×15(#320)(5個入)</p> <p>アーバー:</p> <p>先端先平用</p> <p>φ10×15</p> <p>先端先丸用</p> <p>φ10×15</p> <p>先端先尖用</p> <p>φ10×15</p>	適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
軸径	3.0mm	最大回転数(rpm)	45,000
先端	先平・先丸・先尖	ケースサイズ	255(W)×190(D)×40(H)mm

材質	研磨キャップ:アルミナ		
研磨キャップとアーバーのセット品です			
パーツケース付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.