

品番 : EA819GF-394

品名 : [φ13mm]研磨キャップセット(3mm軸)



販売価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
カタログ価格	13,900円(税抜) / 15,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/12 18:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0924ページ		



### 仕様

<セット内容>			
サイズ(mm)	研磨キャップ: 先端先平 φ13×17(#60)(5個入) φ13×17(#80)(5個入) φ13×17(#150)(5個入) φ13×17(#320)(5個入) 先端先丸 φ13×19(#60)(5個入) φ13×19(#80)(5個入) φ13×19(#150)(5個入) φ13×19(#320)(5個入) 先端先尖 φ13×19(#60)(5個入) φ13×19(#80)(5個入) φ13×19(#150)(5個入) φ13×19(#320)(5個入) アーバー: 先端先平用 φ13×17 先端先丸用 φ13×19 先端先尖用 φ13×19	適合材質	スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
軸径	3.0mm	最大回転数(rpm)	35,000
先端	先平・先丸・先尖	ケースサイズ	255(W)×190(D)×40(H)mm

材質	研磨キャップ:アルミナ		
研磨キャップとアーバーのセット品です			
パーツケース付			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.