


品番 : EA819GG-14

品名 : #240/15x10mm 研磨リング(アルミ/5個)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 520円(税抜) / 572円(税込) | | |
| カタログ価格 | 520円(税抜) / 572円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2026/04/08 18:56現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0943ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------------|------------|-------------|
| 直径(mm) | 15 | 粒度 | #240 |
| 高さ(mm) | 10 | 最大回転数(rpm) | 38,000 |
| 重量(g) | 0.8 | 材質 | アルミナ |
| 適合材質 | 鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム | 専用アーバー | EA819GG-811 |

専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。

※回転数は被削材に併せて調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.