

品番：EA819GL-284

品名：12x25x65mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,770円(税抜) / 7,447円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,770円(税抜) / 7,447円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/03/13 02:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0937ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                      |                     |    |             |
|----------------------|---------------------|----|-------------|
| 刃径×刃長×全長             | 12×25×65mm          | 軸径 | 6mm         |
| 適合材質                 | 鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム | 材質 | タングステンカーバイド |
| 重量(g)                | 34.0                |    |             |
| ※回転数は被削材に併せて調整して下さい。 |                     |    |             |
| クロスカット               |                     |    |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.