


品番：EA819HD-21

品名：19x38mm/6mm軸 カサ型軸付砥石(青)



販売価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
カタログ価格	435円(税抜) / 479円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/03/23 14:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0941ページ		



砥石の種類と用途
 磨削や研削加工用。研磨される金属表面の粗さ(粒度)が異なります。
 磨削材より硬く、加工速度を高める目的の用途に
 します。
 アルミ系—アルミ系金属(アルミ、マグネシウム)を
 主成分とする砥石です。
 鉄系—鉄系金属(鋼、鉄)の加工に
 適した砥石です。
 WA—合金鋼、工具鋼、炭素鋼の
 主成分—鉄系
 A—合金鋼、炭素鋼、鋳造鉄、
 鋼材、金属材料の研削用
 砥石(青砥)
 シェル—ステンレス鋼、チタン、亜鉛と
 する砥石です。
 G—磨盤用砥石、セラミック、砥石、
 炭素鋼、ステンレス鋼、鋼材、
 合金鋼、炭素鋼、鋼材、
 炭素鋼、鋼材、鋼材

仕様

入数	1本	直径×幅	19×38mm
最大回転数	33,000rpm	粒度	#36
色	青(A)	軸径	6.0mm
軸長	35mm	先端角	19°
結合度	P	使用上の注意	・グラインダーの回転数が軸付砥石の最大回転数を超えないこと ・オーバーハング時は常時13mm以下で使用すること

【注意】

- ・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。
- ・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。
- ・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。
- ・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。
- ・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.