

品番 : EA819HY-2

品名：25x25mm/6角軸 軸付砥石(ストレート/WA)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 435円(税抜)／ 479円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 435円(税抜)／479円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/02/17 16:55現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0983ページ                       |      |   |



### 砥粒の種類と用途

研削や切削加工等に使用される高硬度の砥石粒子の種類です。  
種類により大きく、加工品を削る万物の役目もします。

アルミナ系—アルミナ(酸化アルミニウム)系

- PA—主成分とする研削材です。
- A—合金、工具鋼の熱処理品やステンレス鋼の一般研削。
- WA—合金、工具鋼、炭素鋼の木材の一般研削。
- A—一般鋼材、低合金鋼、鍛造鋼、鋳物、生鋼材の粗研削。

炭化ケイ素系—シリコンカーバイドを主成分とする研削材です。

- GC—一般合金、セラミック、石材、宝石、ガラス、陶磁器、木材。

仕様

|              |                   |    |       |
|--------------|-------------------|----|-------|
| 直径           | 25mm              | 幅  | 25mm  |
| 最大回転数        | 10000rpm          | 形状 | ストレート |
| 六角軸径         | 6.35mm            | 粒度 | #60   |
| 用途           | 合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に | 重量 | 44g   |
| インパクトドライバー対応 |                   |    |       |
| 装着・脱着が簡単。    |                   |    |       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.